



**Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min.</sub>: 6,2mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270549 6,2
GTIN	2050002065437
Classe articolo	24U

## Descrizione

### Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

## Descrizione tecnica

Passaggio interno per LR	no
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
Per fori a partire da Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Raggio R	0,2 mm
Profondità max gola t <sub>max</sub>	0,5 mm
Denominazione originale prodotto	AG74X800
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		