



Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min.}: 4,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270553 4,2
GTIN	2050002065499
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

Passaggio interno per LR	no
Profondità max gola t _{max}	0,3 mm
Ø D	4 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	4,2 mm
f	1,95 mm
Raggio R	0,15 mm
Denominazione originale prodotto	AJT1X800
Lunghezza utile	25,4 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 25,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		