



**Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin.: 4,2mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270551 4,2
GTIN	2050002065468
Classe articolo	24U

## Descrizione

### Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

## Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Ø D	4 mm
Raggio R	0,15 mm
Passaggio interno per LR	no
f	1,95 mm
Profondità max gola t <sub>max</sub>	0,3 mm
Denominazione originale prodotto	AM3KX800
Lunghezza utile	20,3 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		