

**Inserto di tornitura interno simturn AX, sinistro, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 4,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270565 4,2
GTIN	2050002065697
Classe articolo	24U

**Descrizione****Esecuzione:**

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

**Descrizione tecnica**

Profondità max gola $t_{max}$	0,3 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Per fori a partire da Ø $D_{min}$	4,2 mm
Raggio R	0,15 mm
Denominazione originale prodotto	AGEYX800
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	$L_2 = 15,2$ mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

**Dati utente**

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		

Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		