

SIMTEK**Inserto di tornitura interno simturn AX, sinistro, L₂ = 40,6 mm, Ø D_{min.}: 6,2mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270575 6,2
GTIN	2050002065857
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

f	2,95 mm
Raggio R	0,2 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
Profondità max gola t _{max}	0,5 mm
Denominazione originale prodotto	AEQ0X800
Lunghezza utile	40,6 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 40,6 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		

Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		