



Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min.}: 1,4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Classe articolo	24V

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

Descrizione tecnica

f	0,6 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	0,07 mm
Ø D	4 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	1,4 mm
Raggio R	0,1 mm
Passaggio interno per LR	no
Denominazione originale prodotto	A53ZCBN8
Lunghezza utile	6,1 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 6,1 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 67 HRC	idoneo
continuo	idoneo
a secco	idoneo