



Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min.}: 5,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Classe articolo	24V

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	0,26 mm
Ø D	5 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	5,2 mm
Raggio R	0,2 mm
f	2,45 mm
Passaggio interno per LR	no
Denominazione originale prodotto	AA87CBN8
Lunghezza utile	25,4 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 25,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 67 HRC	idoneo
continuo	idoneo
a secco	idoneo