



Inserto di tornitura interno simturn AX, destro, CBN, L₂ = 35,6 mm, Ø D_{min.}: 6,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Classe articolo	24V

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio: CBN8

Descrizione tecnica

Passaggio interno per LR	no
Per fori a partire da Ø D _{min}	6,2 mm
Raggio R	0,2 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Denominazione originale prodotto	ANYTCBN8
Lunghezza utile	35,6 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 35,6 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 67 HRC	idoneo
continuo	idoneo
a secco	idoneo