


Inserto di copiatura simturn AX, sinistro, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 2,7mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270599 2,7
GTIN	2050002066151
Classe articolo	24U

Descrizione
Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

f	1,2 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø D	4 mm
Profondità max gola t_{max}	0,5 mm
Raggio R	0,1 mm
Denominazione originale prodotto	AE5SX800
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	$L_2 = 15,2$ mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	400 m/min	N

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		