


**Inserto di copiatura simturn AX, sinistro, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin.: 3,2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270599 3,2
GTIN	2050002066168
Classe articolo	24U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

**Descrizione tecnica**

f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Raggio R	0,1 mm
Passaggio interno per LR	no
Profondità max gola t <sub>max</sub>	0,6 mm
Denominazione originale prodotto	AHTBX800
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	400 m/min	N

Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		