

**SIMTEK****Inserto per scanalature simturn AX, raggio completo, destro, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min.</sub>: 7,2/1mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270629 7,2/1
GTIN	2050002066939
Classe articolo	24U

## Descrizione

**Esecuzione:**

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

## Descrizione tecnica

f	3,45 mm
Profondità max gola t <sub>max</sub>	2,5 mm
Per fori a partire da Ø D <sub>min</sub>	7,2 mm
Larghezza gola w	1 mm
Ø D	7 mm
Raggio R	0,5 mm
Denominazione originale prodotto	AMUAX800
Lunghezza utile	30,5 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		