

SIMTEK**Inserto per scanalature simturn AX, raggio completo, destro, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min.}: 7,2/1,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270629 7,2/1,5
GTIN	2050002066946
Classe articolo	24U

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Descrizione tecnica

Per fori a partire da Ø D _{min}	7,2 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Ø D	7 mm
Raggio R	0,75 mm
f	3,45 mm
Profondità max gola t _{max}	2,5 mm
Denominazione originale prodotto	AJX4X800
Lunghezza utile	30,5 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 30,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		