



**Inserto di troncatura assiale simturn AX su perni destro, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/1 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270641 6,2/1
GTIN	2050002067103
Classe articolo	24U

### Descrizione

**Esecuzione:**

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

**Attenzione:**

Possibilità di Ø della scanalatura più grande senza modifiche.

$D_1 = D_{min}$  Ø interno.

$D_2 = D_{min}$  Ø esterno.

### Descrizione tecnica

f	2,95 mm
Raggio R	0,15 mm
Profondità max gola t <sub>max</sub>	2 mm
Per fori a partire da Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
Larghezza gola w	1 mm
Denominazione originale prodotto	ABQAX800
Lunghezza utile	15,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		