

**Inserto per scanalatura frontale simturn AX destro, Ø Campo Intaglio D1 / D2:
4/5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270639 4/5
GTIN	2050002067080
Classe articolo	24U

Descrizione**Esecuzione:**

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Attenzione:

Possibilità di Ø della scanalatura più grande senza modifiche.

$D_1 = D_{\min}$ Ø interno.

$D_2 = D_{\min}$ Ø esterno.

Descrizione tecnica

Ø D	4 mm
Larghezza gola w	0,5 mm
Profondità max gola t_{\max}	1,6 mm
f	2,2 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø D ₂	5 mm
Ø D ₁	4 mm
Denominazione originale prodotto	A2U5X800
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo	210 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		