



**Inserto di tornitura interno simturn AX, sinistro, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin.: 1,4mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270561 1,4
GTIN	2050002065598
Classe articolo	24U

## Descrizione

### Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

## Descrizione tecnica

Profondità max gola $t_{max}$	0,15 mm
Raggio R	0,1 mm
Per fori a partire da Ø $D_{min}$	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Denominazione originale prodotto	A52NX800
Lunghezza utile	6,1 mm
Attributo del nome del prodotto	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	idoneo		

Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	110 m/min	K
CuZn	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
a umido max.	idoneo		