

**Garant****Broccia profilo esagonale, misure metriche  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, Esagono: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293041 3
GTIN	4062406785017
Classe articolo	29L

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

**Uso:**

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

**Descrizione tecnica**

L	7 mm
Materiale da taglio	HSS
$\varnothing$ Preforatura	3,05 mm
Tolleranza	da +0,06 a +0,08 mm
Apertura	3 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Profilo	Esagono

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Rivestimento	WC/C
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		