

Garant**Broccia profilo esagonale, misure metriche $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Esagono: 10mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293047 10
GTIN	4062406785161
Classe articolo	29L

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Apertura	10 mm
\varnothing Preforatura	10,18 mm
Materiale da taglio	HSS
L	21 mm
Tolleranza	da +0,1 a +0,12 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profilo	Esagono
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Rivestimento	WC/C
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		