

Garant GRIDLINE

Carrello a banco ToolTruck per L-BOXX®, Modello: 4**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914574 4
GTIN	4062406785581
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Il carrello a banco ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS di elevata qualità. Vano aperto con 4 ripiani estraibili, adatto per 4 valigette in plastica L-BOXX®, che possono essere tolte e riagganciate in modo semplice e rapido. Per 2 valigette in plastica L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102 e Dim. 136. Oppure in alternativa: 2 × n. art. 693330 Dim. 102; 1 × Dim. 238 (per ampliamento del 3° ripiano estraibile). **Gli spigoli verticali del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE.**

Una **chiusura centralizzata** blocca anta, cassetti e ripiani estraibili.

Armadietto con anta e 2 mensole.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Portavalori / vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrati nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata. Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Valigetta L-BOXX® non compresa nella fornitura.

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	500 mm
Serie	ToolTruck

Paraurti	sì
Abbassabile	no
Peso	89 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	1195 mm
Numero di porte	1
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Altezza	1000 mm
Materiale piano di lavoro	X-ABS
Larghezza utile ripiano estraibile	370 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e portautensili Modello G	915567 G
Frontalini serratura per GridLine Modello VA21	914227 VA21