

Garant UNILINE

UNI Z-Tower forma a U mobile, Modello: L**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 955455 L |
| GTIN | 4062406785628 |
| Classe articolo | 9GC |

Descrizione**Esecuzione:**

UNI Z-Tower di media altezza con piano di appoggio in bambù spesso 25 mm. Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni \square 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Con gruppo spazzole sul lato posteriore per il passaggio di cavi e passacavo supplementare. Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Variabile e universale per diverse applicazioni e dotazioni. Montaggio cassette possibile solo nella Dim. M. Z-Tower con pannello laterale. Si adatta al pannello di segnalazione n. art. 955444.

Con 4 ruote piroettanti, \varnothing 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile.**

Nota:

Accessori come pannelli di segnalazione, attacchi, pittogrammi, ripiani, cassette, sportelli e maniglia sono disponibili al n. art. 955474 – 955499.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|--------|
| Profondità utile | 510 mm |
|------------------|--------|

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Serie | Z-Tower |
| Ø Ruota | 125 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Peso | 86 kg |
| Altezza | 2070 mm |
| Larghezza utile | 690 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Armadietto Tower altezza utile | 850 mm |
| Spessore piano di lavoro | 25 mm |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 |
| Regolazione dell'altezza con passo | 37 |
| Tipo di prodotto | Torre per pannello forato |