

Garant UNILINE

UNI Z-Tower forma a U mobile, Modello: M**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955455 M
GTIN	4062406785611
Classe articolo	9GC

Descrizione**Esecuzione:**

UNI Z-Tower di media altezza con piano di appoggio in bambù spesso 25 mm. Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni \square 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Con gruppo spazzole sul lato posteriore per il passaggio di cavi e passacavo supplementare. Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Variabile e universale per diverse applicazioni e dotazioni. Montaggio cassette possibile solo nella Dim. M. Z-Tower con pannello laterale. Si adatta al pannello di segnalazione n. art. 955444.

Con 4 ruote piroettanti, \varnothing 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016. **Non configurabile.**

Nota:

Accessori come pannelli di segnalazione, attacchi, pittogrammi, ripiani, cassette, sportelli e maniglia sono disponibili al n. art. 955474 – 955499.

Descrizione tecnica

Profondità utile	510 mm
------------------	--------

Ø Ruota	125 mm
Larghezza	750 mm
Larghezza utile	540 mm
Altezza	2070 mm
Peso	79 kg
Serie	Z-Tower
Profondità	750 mm
Armadietto Tower altezza utile	850 mm
Spessore piano di lavoro	25 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Regolazione dell'altezza con passo	37
Tipo di prodotto	Torre per pannello forato