

**Avvitatore a batteria, Modello: GDS18V1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Potente avvitatore a percussione da 18 V con tecnologia **BITURBO** Brushless per le applicazioni di avvitatura **più difficili** nel metallo.

- **3 livelli di velocità / coppia per un eccellente controllo del numero di giri e della coppia stessa.**

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

Descrizione tecnica

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M24
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V

Tensione batteria	18 V
Peso	2,9 kg
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Numero di colpi	0 - 2600 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima duro	1000 Nm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Denominazione originale prodotto	GDS18V-1000
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	8 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Vibrazione massima a norma EN	13,5 m/s ²
Momento di scollamento massimo	1600 Nm
Livelli di coppia	3
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente