

**Avvitatore a batteria, Modello: GDX18V210C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Potente avvitatore a percussione con 2 modalità operative per metallo e legno e **Bluetooth Connectivity**.

- **Portautensili speciale combinato con attacco quadro da 1/2 pollici ed esagonale da 1/4 pollici.**
- **PowerControl a 3 livelli per coppie diverse da usare per svariate applicazioni.**
- **Ulteriori parametri e modalità operative impostabili in base alle proprie esigenze tramite l'app Toolbox.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

Descrizione tecnica

Numero di colpi	0 - 4100 min ⁻¹
-----------------	----------------------------

Dimensione portautensile	1/2 pollici
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Capacità batteria	4 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Utilizzo tipico	Strong
Peso	1,2 kg
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Numero di batterie contenute	2
Coppia massima duro	210 Nm
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M16
Portautensile con profilo di azionamento	Esagono incassato, quadro esterno
Vibrazione massima a norma EN	9,8 m/s ²
Denominazione originale prodotto	GDX18V210C
Tipo di batteria	Ioni di litio
Livelli di coppia	3
Momento di scollamento massimo	370 Nm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente