

**Mola abrasiva (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566358 36
GTIN	4027497072354
Classe articolo	53L

**Descrizione****Esecuzione:**

Mola abrasiva con **grana ceramica abrasiva (CER) autoaffilante** e platorello di supporto integrato rinforzato con fibra di vetro. **Capacità di abrasione aggressiva** di un disco fibrato combinata con **una rotazione più regolare** e il vantaggio derivante dalla lunga durata di un disco abrasivo lamellare.

Tela abrasiva a 2 strati per prestazioni di asportazione molto elevate e durata doppia.

**Uso:**

Impiego su superfici e bordi.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro	22,23 mm
Grana	36
Ø Disco	125 mm
Sigla materiale abrasivo	ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Platorello portante	Platorello di supporto in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Angolo di registrazione consigliato	5-15 grado
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		