

**Disco fibrato Actirox AF 799 (CER), Ø 115 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 566447 36 |
| GTIN | 4018875878620 |
| Classe articolo | 56V |

Descrizione**Esecuzione:**

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

I dischi fibrati VSM Actirox AF 799 presentano **una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva**. Lavorazione a freddo e durata eccezionale.

Tipo di grana: **100% grana ceramica VSM a forma geometrica**.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670.

Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ø Disco | 115 mm |
| Grana | 36 |
| Serie | Actirox |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica |
| Sigla materiale abrasivo | ceramica |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 115 mm |
| Ø Foro | 22,23 mm |
| Ottimizzato per il materiale | Legno |
| Ottimizzato per il materiale | Ghisa |
| Ottimizzato per il materiale | Metalli non ferrosi |
| Velocità periferica massima | 80 m/s |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatta | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idonea | | |
| Acciaio < 55 HRC | idonea | | |
| Acciaio < 60 HRC | idonea | | |
| Acciaio < 67 HRC | idonea | | |
| INOX | limitatamente adatta | | |
| Ti | limitatamente adatta | | |
| GG(G) | idonea | | |
| CuZn | idonea | | |
| a secco | idonea | | |