

**Avvitatori a massa battente a batteria Senza batteria, Modello: GDX18V210C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Potente avvitatore a percussione con 2 modalità operative per metallo e legno. Con **Bluetooth Connectivity**.

- **Portautensili speciale combinato con attacco quadro da 1/2 pollici ed esagonale da 1/4 pollici.**
- **PowerControl a 3 livelli per coppie diverse da usare per svariate applicazioni.**
- **Ulteriori parametri e modalità operative impostabili in base alle proprie esigenze tramite l'app Toolbox.**

Fornitura:

Versione senza batteria e caricabatterie, inclusa L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

Descrizione tecnica

Dimensione portautensile	1/4 pollici
--------------------------	-------------

Dimensione portautensile	1/2 pollici
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Numero di colpi	0 - 4100 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Strong
Tensione batteria	18 V
Coppia massima duro	210 Nm
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M16
Denominazione originale prodotto	GDX18V210C
Peso	1,2 kg
Vibrazione massima a norma EN	9,8 m/s ²
Portautensile con profilo di azionamento	Esagono incassato, quadro esterno
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	4 Ah
Livelli di coppia	3
Momento di scollamento massimo	370 Nm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente