



Trapano avvitatore a batteria senza batteria, Modello: GSR18V150C



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

- **Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

Possibilità di allestimento successivo con **Connectivity** Modul.

Fornitura:

Inclusi L-BOXX e impugnatura supplementare, **senza** batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863 – 073867.

Descrizione tecnica

Struttura del motore	Motore senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm

Peso	2,1 kg
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Ø Massimo punta elicoidale per legno	150 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	0 - 2200 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	GSR18V-150C
Numero di batterie contenute	0
Coppia massima morbido	84 Nm
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN	2,5 m/s ²
Tipo di batteria	Ioni di litio
Coppia massima duro	150 Nm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione	Alimentazione di rete
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Campo numero di giri 1 ^a velocità	0 - 550 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Motore senza spazzole, con rivestimento morbido, senza batteria, in L-Boxx