

**Termosoffiatore a batteria, Modello: GHG18V50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

Termosoffiatore a batteria con 2 livelli di temperatura (300° / 500°)

- **Riscaldamento rapido, 300° in soli 6 secondi.**
- **Luce a LED per l'illuminazione dell'area di lavoro.**
- **Compatibile con tutti gli ugelli per termosoffiatori Bosch collegati via cavo.**

**Fornitura:**

**Senza batteria e senza caricabatterie.** Incl. L-BOXX, ugello riflettore e ugello riduttore.

**Nota:**

Batterie, starter set e caricabatterie adatti per Bosch 18 V sono disponibili al n. art. 073851 – n. art. 073858 e n. art. 073863 – n. art. 073867.

**Descrizione tecnica**

Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	GHG18V-50
Numero di batterie contenute	0
Peso	590 g

Temperatura dell'aria	300 - 500 °C
Portata d'aria	175 l/min
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tensione batteria	18 V
Numero dei livelli di temperatura	2
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di prodotto	Pistola ad aria calda