

**Avvitatore a batteria, Modello: GDS1050HC****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Avvitatore a percussione da 3/4 pollice con tecnologia **BITURBO** Brushless e **Bluetooth Connectivity**.

- **3 livelli di velocità / coppia.**
- **2 modalità operative per metallo e legno.**
- **Ulteriori parametri impostabili in base alle proprie esigenze tramite l'app Toolbox.**

**Fornitura:**

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

**Descrizione tecnica**

Coppia massima duro	1050 Nm
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M24
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Dimensione portautensile	3/4 pollici

Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Numero di colpi	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso	2,9 kg
Capacità batteria	8 Ah
Denominazione originale prodotto	GDS18V-1050HC
Momento di scollamento massimo	1700 Nm
Livelli di coppia	3
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente