



## Utensile portagodroni a fresare ECO destro, Dim. codolo: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290231 25
GTIN	4030741902109
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

### Descrizione tecnica

Per $\varnothing$ godrone $d_1$	25 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 7
Per larghezza godrone b	6 mm
Campo di impiego	10 - 300 mm
Per $\varnothing$ foro godrone $d_2$	8 mm
Per il profilo zigrinato	RAA 1 $\times$ BR30°
Per il profilo zigrinato	RAA 1 $\times$ BL30°
Per il profilo zigrinato	RBR30° 1 $\times$ AA
Per il profilo zigrinato	RBL30° 1 $\times$ AA
Per il profilo zigrinato	RBR45° 1 $\times$ BL15°
Per il profilo zigrinato	RBL45° 1 $\times$ BR15°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

