



## Utensile portagodroni a fresare ECO destro, Dim. codolo: 12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290231 12
GTIN	4030741901256
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

### Descrizione tecnica

Per $\varnothing$ godrone $d_1$	15 mm
Campo di impiego	3 - 50 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 6
Per $\varnothing$ foro godrone $d_2$	8 mm
Per il profilo zigrinato	RAA 1 $\times$ BR30°
Per il profilo zigrinato	RAA 1 $\times$ BL30°
Per il profilo zigrinato	RBR30° 1 $\times$ AA
Per il profilo zigrinato	RBL30° 1 $\times$ AA
Per il profilo zigrinato	RBR45° 1 $\times$ BL15°
Per il profilo zigrinato	RBL45° 1 $\times$ BR15°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

