



Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 12Xmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290036 12X
GTIN	4030741933240
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Descrizione tecnica

Campo di impiego	8 - 200 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Per \varnothing godrone d_1	20; 25 mm
Spina di scorrimento	299911 8
Per larghezza godrone b	8 mm
Codolo larghezza	12 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBR 1xBL
Per il profilo zigrinato	RBL 1xBR
Per il profilo zigrinato	RGE30° 1xGV30°
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1xGE30°
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1xGE30°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

