



Utensile portagodroni a fresare Eco universale, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290242 25
GTIN	4030741949456
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

Struttura modulare: Per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra. Impostazione del \emptyset di produzione tramite scala.

Descrizione tecnica

Campo di impiego	10 - 250 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 9
Per \emptyset foro godrone d_2	8 mm
Per larghezza godrone b	6 mm
Per \emptyset godrone d_1	25 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR15°
Per il profilo zigrinato	RGE30° 2×AA
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

