

**Nastro di tela abrasiva Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	558382 36
GTIN	4018875090565
Classe articolo	56V

**Descrizione****Esecuzione:**

Nastro di tela abrasiva **Actirox AK890Y** con grana ceramica abrasiva di forma geometrica e **capacità di asportazione elevata e aggressiva**. Lo strato aggiuntivo abrasivo (**TOP SIZE**) assicura una lavorazione a freddo e una durata straordinaria. Robusto supporto a Y in poliestere per l'applicazione su **levigatrici stazionarie**.

**Uso:**

Per la lavorazione di tutti gli acciai, in particolare per **acciaio legato e superleghe**.

**Descrizione tecnica**

Grana	36
Serie	AK890Y
Materiale abrasivo	Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo	ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva	150 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	2000 mm
Attributo del nome del prodotto	150×2000 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idonea	35-40 m/s	
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	32-38 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	20-25 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	32-38 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idonea	25-30 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idonea	20-25 m/s	H
INOX	idonea	18-30 m/s	
Ti	limitatamente adatta	10-20 m/s	
GG(G)	idonea	30-45 m/s	K
CuZn	idonea	35-45 m/s	N
Uni	idonea		
a secco	idonea		