


**Garant****Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 25 mm,  
Filettatura M × L: M12X156****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301366 M12X156
GTIN	4062406786014
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	23 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	156 mm
Lunghezza utile $L_1$	100 mm
Filettatura M	M12
Ø Foro $D_1$	12,5 mm
Ø Codolo d	25 mm
Adattatore	Ø d = 25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

