

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 16 mm,
Filettatura M × L: M8X155****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301362 M8X155
GTIN	4062406785680
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M8
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	155 mm
Lunghezza utile L_1	100 mm
Ø Esterno D	12,8 mm
Ø Codolo d	16 mm
Ø Foro D_1	8,5 mm
Adattatore	Ø d = 16 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

