


Garant

Mandrino portautensili a calettare con 4 fori per il lubrorefrigerante, nichelati, SK 40 A = 120, Ø di serraggio D1: 12mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302261 12
GTIN	4062406786939
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Esecuzione premium: versione nichelata con 4 **fori per il lubrorefrigerante** richiudibili.
Regolazione integrata della lunghezza degli utensili (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

4 × viti per ugelli M3.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	24 mm
Ø Esterno D	32 mm
Ø Attacco D ₁	12 mm

Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Adattatore	SK 40 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare