


Garant

Mandrino portautensili a calettare 3°, sottile, HSK-A 100 A = 120, Ø Attacco: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308322 6
GTIN	4062406787035
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali HSK rettificate.
- Struttura sottile (profilo 3°).

Qualità d'equilibratura 2,5 / 25000 min⁻¹. Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

- In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
- Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880. Chiave a bussola n. art. 309890. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	12 mm
Ø Esterno D	22 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm

Adattatore	HSK-A 100 A = 120
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare