

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Mandrino di precisione porta pinza prolungato tipo Micro con codolo cilindrico, Campo di serraggio: 1-6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Classe articolo	34F

**Descrizione****Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati. Codoli con tornitura dura. Con foro Balluffchip / RFID. La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!

**Vantaggi:**

La struttura estremamente sottile e permette la lavorazione anche di componenti di difficile accesso, come ad esempio nella realizzazione di utensili e stampi.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

**Fornitura:**

Inclusa vite di serraggio e chiave con leva a T.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, Chiavi di serraggio AB n. art. 308820 - 308835, Pinze di serraggio GARANT n. art. 309563, Pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 – 309573.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	150 mm
L <sub>1</sub>	67 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Apertura chiave SW	19 mm
Ø d	20 mm

Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare