

FAHRION®
FAHREYONDI FESSESON

Ghiera di serraggio ER CENTRO P HDC, Modello HDC per ER: 32HDC



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Classe articolo	34F

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

MiniSchlank = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

Conica = tutte le dimensioni con "C".

Standard = tutte le altre dimensioni.

Con filettatura trapezoidale fine per forze di serraggio elevate. Guida doppia ultra lunga delle ghiera di serraggio ER. Ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera per coppie di serraggio più elevate.

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Accessori speciali:

Pinze ER di precisione n. art. 308981 – 308986, HP n. art. 309376 - 309378 e per pinze di serraggio per maschi a filettare n. art. 309414; 309418, chiave a rulli HDC n. art. 309754; 309756.

Nota:

Ghiera di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

Campo di serraggio: 2 - 20 mm

Lunghezza complessiva L: 27 mm
Ø Esterno D: 53 mm
Coppia di serraggio massimo: 180 Nm
Filettatura: Tr42×1

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	2 - 20 mm
Ø Esterno D	53 mm
Coppia di serraggio massimo	180 Nm
Lunghezza complessiva L	27 mm
Filettatura	Tr42×1
Tipo di prodotto	Ghiera