

Garant GRIDLINE

Carrelli per officina ESD, 20×16G, Numero dei cassetti: 8**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971750 8
GTIN	4062406783853
Classe articolo	9GD

Descrizione**Esecuzione:**

Carrelli per officina **conduttivo ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Ripiano in lamiera di acciaio termovernicciato conduttivo e ripiano aggiuntivo conduttivo con scomparti per piccoli utensili e portaflaconi in poliammide, resistente ai graffi e che non danneggia le superfici. **Ruote elettricamente conduttive** con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, con superficie di scorrimento antitraccia, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Uso:

Adatto per l'impiego in EPA con rivestimento per pavimentazione conduttivo. Il collegamento a massa viene effettuato attraverso le ruote; non è necessario un cavo di massa separato. Tutti i componenti in plastica sono realizzati in modo conduttivo per evitare cariche superficiali.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termovernicciate ESD**.

Descrizione tecnica

Larghezza utile cassette	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza	800 mm
Profondità	500 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×16
Peso	78 kg
Cassetti profondità utile in G	16
Altezza	1000 mm
Profondità utile cassette	400 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Portata cassette/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×16G
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina