

Garant**Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Modello: 20/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274171 20/2
GTIN	4062406790318
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

Uso:

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro $D_{min.} = 14$ mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	30 mm
$t_{max.}$ Lavorazione interna	3 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Lunghezza complessiva L	88 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Barra alesatrice