

Garant
Barra alesatrice per tornitura, destra, Modello: 20/2L

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274170 20/2L
GTIN	4062406785482
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

Uso:

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro $D_{min.} = 14$ mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	18 mm
$t_{max.}$ Lavorazione interna	3 mm
Lunghezza complessiva L	93 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	35 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Barra alesatrice