

**Garant**
**Barra alesatrice per tornitura, destra, Modello: 20/2**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274170 20/2
GTIN	4062406785475
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

**Uso:**

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro  $D_{min.} = 14$  mm.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	88 mm
$t_{max.}$ Lavorazione interna	3 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati	30 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	16 mm
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Barra alesatrice