

Garant
Barra alesatrice per tornitura, destra, Modello: 16/2

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

Uso:

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro $D_{min.} = 14$ mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	25 mm
$t_{max.}$ Lavorazione interna	3 mm
\varnothing Codolo D_s	16 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Lunghezza complessiva L	78 mm
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no

Tipo di prodotto

Barra alesatrice