

**Aspiratore solidi, Denominazione originale prodotto: VHS120CB****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Classe articolo	07D

**Descrizione****Esecuzione:**

Aspiratore industriale durevole e di qualità Nilfisk CFM „Grey Line“.

**Funzione:**

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

**Nota:**

Accessori adatti vedi n. art. 078551-078552.

**Descrizione tecnica**

Volume del serbatoio	37 l
Tensione di rete	230 V
Interruttore On/Off	sì
Diametro nominale raccordo	50 mm
Larghezza	570 mm
Sistema filtrante	filtro a stella

Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza	560 mm
Classe polveri – aspiratore	M
Depurazione automatica del filtro	scuotifiltro manuale
Peso	38 kg
Rumorosità	74 dB(A)
Potenza assorbita	2000 W
Grado di protezione IP	IP 44
Altezza	1015 mm
Tipo del filtro	filtro in poliestere
Frequenza di rete	50 Hz
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi