



## Assortimenti per impianti idraulici, Modello: ECO



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Classe articolo	08Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti idraulici assemblati nell'area di lavoro di 700 bar con tutti i componenti necessari per il collegamento ai tradizionali cilindri idraulici a semplice e a doppio effetto.

- **pompa manuale a 2 livelli da 1,0 litri per una rapida prosecuzione dei lavori.**
- **Tubi flessibili a prova di pressione al 100% per una pressione massima di 720 bar, prodotto in conformità a ISO 22384.**
- **Disponibile di serie con il CIS sistema di identificazione CEJN per garantire la massima sicurezza.**
- **Filettatura di raccordo NPT da 3/8 pollice, sistema di accoppiamento in conformità a ISO 14540. Compatibilità con oltre l'80% dei sistemi idraulici disponibili sul mercato.**
- **Possibilità di riordinare tutti i componenti singolarmente.**

Set base con tutti i componenti base necessari.

#### Fornitura:

Pompa idraulica, set con tubo flessibile, nipplo di raccordo, **senza rabbocco dell'olio.**

#### Nota:

Le pompe idrauliche devono essere riempite con olio idraulico prima dell'uso. Si raccomanda l'uso di oli ai sensi delle norme ISO VG 15 o ISO VG 22.

### Descrizione tecnica

Raccordo idraulico	3/8 NPT pollici
--------------------	-----------------

Pressione di lavoro	700 bar
Numero livelli di pressione	2
Volume utile serbatoio	1000 ml
Lunghezza tubo	2 m
Tipo di prodotto	Assortimento per impianti idraulici