



Assortimenti per impianti idraulici, Modello: PRO



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti idraulici assemblati nell'area di lavoro di 700 bar con tutti i componenti necessari per il collegamento ai tradizionali cilindri idraulici a semplice e a doppio effetto.

- **pompa manuale a 2 livelli da 1,0 litri per una rapida prosecuzione dei lavori.**
- **Tubi flessibili a prova di pressione al 100% per una pressione massima di 720 bar, prodotto in conformità a ISO 22384.**
- **Disponibile di serie con il CIS sistema di identificazione CEJN per garantire la massima sicurezza.**
- **Filettatura di raccordo NPT da 3/8 pollice, sistema di accoppiamento in conformità a ISO 14540. Compatibilità con oltre l'80% dei sistemi idraulici disponibili sul mercato.**
- **Possibilità di riordinare tutti i componenti singolarmente.**

Set professionale con componenti aggiuntivi per uno stato di avanzamento dei lavori efficiente e rapido.

- **Set per tubo flessibile con giunto e nipplo per il collegamento rapido e la separazione dei componenti.**
- **Manometro per il controllo della pressione.**
- **Robusta valigetta in ABS con inserto in espanso per una conservazione sicura e un facile trasporto nei luoghi di impiego.**

Fornitura:

Pompa idraulica, set con tubo flessibile inclusi nipplo e giunto, manometro, blocco di raccordo, accoppiamento per lato cilindro, robusta valigetta di trasporto, **senza rabbocco dell'olio.**

Nota:

Le pompe idrauliche devono essere riempite con olio idraulico prima dell'uso. Si raccomanda l'uso di oli ai sensi delle norme ISO VG 15 o ISO VG 22.

Descrizione tecnica

Numero livelli di pressione	2
Volume utile serbatoio	1000 ml
Pressione di lavoro	700 bar
Raccordo idraulico	3/8 NPT pollici
Lunghezza tubo	2 m
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Assortimento per impianti idraulici