



## Avvitatore a impulsi elettrici, Modello: S8160



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070236 S8160
GTIN	7322590055479
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gli avvitatori elettrici PRO della serie S8 comprendono un'ampia gamma di modelli che offrono velocità e precisione elevate. L'avvitatore ergonomico S8 offre una soluzione plug and play per lavori di montaggio con coppie ridotte. La serie S8 è stata progettata per migliorare qualità ed efficienza.

- **Con limitatore di coppia**
- **Momenti torcenti regolabili**
- **Semplicità di utilizzo**

#### Per :

Avvitature in serie con portalamina a cambio rapido per lame E 6,3

#### Nota:

Il relativo adattatore Power è disponibile al n. art. 070235 Dim. ADAPTER

Campo di coppia: 20 - 160 cNm

Numero di giri/min. a vuoto: 700 - 1000

Portautensile Dim.: 1/4 pollici

Portautensile con profilo di azionamento: Esagono

Portautensile forma: E

Forma: Cilindro

### Descrizione tecnica

Peso	0,46 kg
Rumorosità	67 dB(A)
Numero di giri/min. a vuoto	700 - 1000

Campo di coppia	20 - 160 cNm
Denominazione originale prodotto	S8160
Forma	Cilindro
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Portautensile forma	E
Portautensile con profilo di azionamento	Esagono
Tipo di prodotto	Giravite