

ELTEN**Calzatura bassa nera/rossa HANNAH XXTL low ESD, S3, Numero di scarpa UE: 40**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092747 40
GTIN	4030839354179
Classe articolo	09P

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna HANNAH XXTL Low.

- **Tomaia idrorepellente in microfibra e tessuto.**
- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Linguetta imbottita.**
- **Soletta plantare ESD PRO Lady X.**
- **Suola esterna in PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, antiscivolo.**
- **Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.**
- **Priva di cuoio.**
- **Caratteristiche ESD.**

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Materiale puntale protettivo	Acciaio
Grado di protezione	S3
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Genere	da donna
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE	40
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Caratteristica della suola	Suola con tecnologia Rebound
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza