

**ELTEN****Calzatura bassa nera/rossa HANNAH XXTL low ESD, S3, Numero di scarpa UE: 36**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092747 36     |
| GTIN            | 4030839354131 |
| Classe articolo | 09P           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna HANNAH XXTL Low.

- **Tomaia idrorepellente in microfibra e tessuto.**
- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Linguetta imbottita.**
- **Soletta plantare ESD PRO Lady X.**
- **Suola esterna in PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, antiscivolo.**
- **Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.**
- **Priva di cuoio.**
- **Caratteristiche ESD.**

### Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Acciaio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

## Descrizione tecnica

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grado di protezione          | S3  |
| Norma                        | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio   |
| Resistenza antiperforazione  | Tessuto   |
| Numero di scarpa UE          | 36  |
| Genere                       | da donna  |
| Proprietà elettrostatiche    | EGB/ESD   |
| Caratteristica della suola   | Suola con tecnologia Rebound                    |
| Tipo di prodotto             | Calzatura bassa di sicurezza                    |